INFORMAÇÕES DO PRODUTO

NOVATECH

ETX085X95-Ø25 HL100-F

EAN 4031582453034

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Aço, ferro
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, selado
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	85 mm
Largura do Piso	95 mm
Diâmetro do furo do eixo	25 mm
Comprimento do cubo	100 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Tipo de rolamento	6006 2RS
Tipo de vedação	A
Adequado para	linde_mic

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo de alojamento	Roda
Capacidade de carga a 3 km/h	1000 kg
Capacidade de carga estática	2000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	1,416 kg

© Copyright 2025 TENTE International GmbH

NOVATECH

ETX085X95-Ø25 HL100-F

EAN 4031582453034

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS







© Copyright 2025 TENTE International GmbH