



ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	48 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Basetech
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.21 kg

