


NOVATECH

RK.ETP100X40-Ø47X14

EAN 4031582369588
Номер замовлення 00839713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип корпусу	Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год	500 kg
Статичний Вантажопідйомність	1000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Не визначено
Матеріал протектору	Поліпропілен , м'який
Діаметр	100 mm
Протектор	40 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Діаметр Кульковий підшипник	47 mm
Кульковий підшипник	14 mm

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

