

ALPHA STAINLESS

8478WOO125P63 BLANCA

EAN 4031582446593



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Alpha stainless
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	230 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	예
정지 중 하중용량	460 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	180 °C
총높이	161 mm
전체 체중	1.43 kg

하우징

주택 자재	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한
색상	스테인리스 스틸

휠

차체 재질	열가소성 합성, 내열성
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	125 mm
트레드 폭	40 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	115 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

ALPHA STAINLESS

8478WOO125P63 BLANCA

EAN 4031582446593



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

