

ALPHA

3478DYR160P63

EAN 4031582399233
Bestelnummer 00028781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ● |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | Alpha |
| Type | Bokwiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 135 kg |
| Elektrisch geleidend | ✓ |
| Statisch Draagvermogen | 270 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 200 mm |
| Totale breedte | 115 mm |
| Totaal gewicht | 1,772 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|---|
| Wielkern materiaal | Staalplaat |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend |
| Lager | Rollager |
| As | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel | Blauw gepassiveerd |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 160 mm |
| Breedte Loopvlak | 40 mm |
| Breedte wielkern | 40 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |

VORK

| | |
|-----------|--------------------|
| Materiaal | Staalplaat, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |

BEVESTIGING

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 137 mm |
| Breedte plaat | 115 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |

ALPHA

3478DYR160P63

EAN 4031582399233
Bestelnummer 00028781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

