INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ALPHA

3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette fixe
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	161 mm
Largeur totale	115 mm
Poids global	1.31 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Couleur de la chape	Zingué bleu

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	37 mm
Largeur du corps	37 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	115 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804

Numéro de commande 00007006

Dessins du produit





© Copyright 2026 TENTE International GmbH