

# BASETECH

POO100x36-Ø12

EAN 4031582418989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ●
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Basetech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	160 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	320 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0.11 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на резбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	36 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	44.4 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

# BASETECH

POO100x36-Ø12

EAN 4031582418989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

