



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	180 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	140 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	360 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,4 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisiekogellagers (RS/2RS)
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	14 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

