INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# STYLEA

## 5920UOI065B10-11x20 DOM32

EAN 4031582310870



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Attrition | ●●●●● |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Stylea |
| Type | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 3 km/h | 50 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 72 mm |
| Largeur totale | 46 mm |
| Poids global | 0.12 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme Chape | Double Roue Roue Chape |
| Pivot | Tige pivotante |
| Rayon d'encombrement | 53 mm |
| Diamètre d'encombrement | 106 mm |
| Diamètre du dôme | 32 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Identique au corps de Roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Axe | Rivelé |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 65 mm |
| Largeur du Bandage | 7 mm |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Tige avec anneau de préhension, avec col |
| Tige Diamètre Tige | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# STYLEA

5920UOI065B10-11x20 DOM32

EAN 4031582310870

Numéro de commande 00078717

**Product Drawings**

