

DURATECH

TOP 200X50-Ø25 HL60

EAN 4031582322736

Objednáací číslo 00802937



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru Šroub	25 mm
Délka poklice	60 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6205

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ○ ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	1200 kg
Nosnost 6 km/h	1000 kg
Statický Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	1,601 kg

DURATECH

TOP 200X50-Ø25 HL60

EAN 4031582322736
Objednáací číslo 00802937



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

