

ULTRATECH

FCP200X50-Ø20

EAN 4031582445169



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Ultratech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	800 kg
Nosnost 6 km/h	640 kg
Statický Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	1,3 kg

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Ultratech polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru Šroub	20 mm
Délka poklice	60 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

ULTRATECH

FCP200X50-Ø20

EAN 4031582445169



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

