



Изображение может отличаться от оригинального продукта

#### КОЛЕСО

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса        | Алюминий                |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой       |
| Подшипник               | Отверстие с Шпонка      |
| Цвет Колесо             | Медово-желтый (RAL1005) |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы       |
| Диаметр                 | 200 mm                  |
| Ширина Протектор        | 50 mm                   |
| Диаметр отверстия Ось   | 35 mm                   |
| Длина хаба              | 54 mm                   |
| Ширина тела             | 50 mm                   |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A          |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D          |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

#### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Novatech                                  |
| Тип                                | Колесо                                    |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 960 kg                                    |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 800 kg                                    |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                       |
| Грузоподъемность статическая       | 1600 kg                                   |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                     |
| Общий вес                          | 1,19 kg                                   |

