

PURETECH

PVR 080X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Objednáací číslo 00004985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	70 kg
Statický Nosnost	140 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,164 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	44,4 mm
Šířka těla	35 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

PURETECH

PVR 080X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241
Objednáací číslo 00004985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

