

PURETECH

PVR 080X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Objednávací číslo 00004985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	70 kg
Statická Nosnost	140 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,164 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Průměr otvoru pro šroub	12 mm
Délka náboje	44,4 mm
Šířka středu kola	35 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

PURETECH

PVR 080X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Objednáací číslo 00004985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

