

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Pasūtījuma numurs 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Maxtech

Korpusa tips Ritenis

Standarta EN12530 - Ierīču atbalsta riteni

Kravnesība pie 3 km/h 50 kg

Statiskā kravnesība 100 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -25 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 80 °C

Kopējais svars 0,066 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Coni di sfere
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	50 mm
Protektora platums	20 mm
Ass atveres diametrs	6 mm
Rumbas garums	22 mm
Korpusa platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Pasūtījuma numurs 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

