

ALPHA STAINLESS

8477UFD100P30-11

EAN 4031582370188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha stainless
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	150 kg
Нержавеющая сталь	✓
Грузоподъемность статическая	300 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	128 mm
Общий вес	0,897 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
	мягкий
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь
Ось	Винт с гайкой
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	34 mm
Твердость Протектор (A)	64 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Нержавеющая сталь, тяжелая
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Офсет (Смещение)	41 mm
Поворотное соединение	242 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UFD100P30-11

EAN 4031582370188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

