

ALPHA

3478UFX160P63

EAN 4031582399332

Pasūtījuma numurs 00000802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja



Kustības troksnis



Nodilums



Korozijas izturīgs



PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha
Korpasa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	300 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	200 kg
Statiskā kravnēsība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais platums	115 mm
Kopējais svars	1,794 kg

RITENIS

Korpasa materiāls	Poliamīds
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	160 mm
Protektora platums	46 mm
Korpasa platums	46 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Krāsa	Pasivēts ar zilu

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	115 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ALPHA

3478UFX160P63

EAN 4031582399332

Pasūtījuma numurs 00000802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

