

AGILA CARE

2476YGO100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582342185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|--|
| Název produktu | Agila care |
| Typ | Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 80 kg |
| Elektrické vodivé | ✓ |
| Statická Nosnost | 160 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 138 mm |
| Celková hmotnost | 0,798 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--|
| Materiál středu | Polypropylen elektricky vodivý |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž, elektricky vodivá |
| Ložisko | Ložisko |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 32 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|------------------------|
| Materiál | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Vyosení | 38 mm |
| Poloměr otáčení | 88 mm |
| Průměr otáčení | 176 mm |

MONTÁŽ

| | |
|--------------|---|
| Typ uchycení | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče |
| Průměr čepu | 28 mm |
| Délka čepu | 96 mm |

AGILA CARE

2476YGO100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582342185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

