PRODUKTINFORMATION

AVIANA

5976PIP075R36-32S1x30° N SO

EAN 4031582550368



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Aviana
CO2-udledning (scope 3)	2.53
Type	Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	104,5 mm
Samlet bredde	69 mm
Samlet vægt	0,72 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Sølvgrå (RAL7001)
Udladning	29 mm
Udfaldsradius	69,5 mm
Udfaldsdiameter	138 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, uden afsmitning
Leje	Præcisionskugleleje
Hjulbane-farve	Antrasitgrå (RAL7016)
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	25 mm
Fælgbredde	25 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter	32 mm
Boltlængde	51 mm
Bolt trådens position	7 mm
Bolt	2

Red Dot Design Award

German Design Award


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AVIANA

5976PIP075R36-32S1x30° N SO

EAN 4031582550368

Produkttegninger



Red Dot Design Award

German Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH