

## KAPPA LOAD

9652FTP125P63 CL67

EAN 4031582348729



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Termék neve                       | Kappa load                                         |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál |
| Standard                          | EN12533 - Nehézipari görgők                        |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 660 kg                                             |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 550 kg                                             |
| Elektromosan vezető               | Nem                                                |
| Rozsdamentes                      | Nem                                                |
| Statikus teherbírás               | 1100 kg                                            |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                                             |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                                              |
| Összsúly                          | 5,83 kg                                            |
| Teljes szélesség                  | 116 mm                                             |

## VÁZ

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| A ház anyaga       | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz     |
| Villa alakja       | Széles, Megerősített                |
| Forgócsapágó       | Axiális, barázdált tűgörgős csapágó |
| Szín               | Kék passzívált                      |
| Ellensúlyoz        | 48 mm                               |
| Körbeforgás        | 225 mm                              |
| Lubrication nipple | 1                                   |
| Kupola átmérője    | 111 mm                              |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Öntöttvas               |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán       |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó |
| Tengely                      | Csavar anyával          |
| Kerék színe                  | Mézsárga (RAL1005)      |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 125 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                   |
| Test szélessége              | 50 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D              |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 135 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 110 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

# KAPPA LOAD

9652FTP125P63 CL67

EAN 4031582348729

Rendelési szám 00838861  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

