

PLATE

P10-40x18 / 8

EAN 4031582338096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○
----------------------------	-----------

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Pletina
Tipo	Accesorio
Capacidad de carga a 3 km/h	40 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	80 kg
Altura total	8 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con Placa en forma de U
Longitud de la placa	40 mm
Anchura de la placa	18 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	32 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	32 mm
Diámetro del orificio de la placa	4 mm