

AGILA

2475DIK050B10-11X31

EAN 4031582301687
Rendelési szám 00006927

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Kerékfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	72 mm
Összsúly	0,255 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágó	Kúpos golyóscsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	19 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	24 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője	11 mm

AGILA

2475DIK050B10-11X31

EAN 4031582301687
Rendelési szám 00006927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

