

STYLEA

5920XGI075B10-11x20 DOM20

EAN 4031582344837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Stylea
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	50 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	81 mm
Обща ширина	53 mm
Общо тегло	0.18 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Радиус на завъртане	62 mm
Интерференция при завъртане	124 mm
Диаметър на купол	20 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата	Термопластичен каучук, електропроводим
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	8 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт	11 mm

STYLEA

5920XGI075B10-11x20 DOM20

EAN 4031582344837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

