

ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639

Номер замовлення 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha smart
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	205 kg
Обвантажопідйомність 4 км/год	205 kg
Статичний Вантажопідйомність	410 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	240 mm
Загальна вага	2,612 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Роликовий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	30 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Виля Форма	Тонка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	52,5 mm
Радіус повороту	152,5 mm
Поворотне з'єднання	305 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639

Номер замовлення 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

