

# MAXTECH

PNP300X42-Ø12 HL45

EAN 4031582411089



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	폴리우레탄, Foamed
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	300 mm
트레드 폭	42 mm
차축 홀 직경	12 mm
허브 길이	45 mm
트레드의 경도(A)	70 Shore A

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	70 kg
적재 용량 정적	140 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C

# MAXTECH

PNP300X42-Ø12 HL45

EAN 4031582411089



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

---

