

ZETA

4680FTP125P63 TFR

EAN 4031582390506



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ● ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta
Type de boîtier	Roulette pivotante
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	660 kg
Capacité de charge à 6 km/h	550 kg
Statique Capacité de charge	1320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	164 mm
Poids global	4,6 kg

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, très lourde
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Pivot	Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	117,5 mm
Diamètre d'encombrement	235 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	105 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

ZETA

4680FTP125P63 TFR

EAN 4031582390506



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

