

INTEGRAL

2040XSX200R05-28

EAN 4031582341676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral
Typ	Otočné Kolečko
Norma	podobná EN12531 - Kolečka nemocničních lůžek
Nosnost 3 km/h	150 kg
Nosnost 4 km/h	150 kg
Elektrické vodivé	✓
Statická Nosnost	300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	229 mm
Celková hmotnost	1,661 kg
Certifikace	Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd

KOLO

Materiál středu	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Tvrdost Běhoun (D)	59 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Vyosení	60 mm
Poloměr otáčení	160 mm
Průměr otáčení	320 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	28 mm
Délka čepu	45 mm
Informace	Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

DALŠÍ INFORMACE

Omyvatelné podle AK-BWA

Ocenění IF
Design
AwardOcenění Red
Dot
Design
Award

INTEGRAL




2040XSX200R05-28

EAN 4031582341676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění IF
Design
Award



Ocenění Red
Dot
Design
Award