

AGILA CARE

2474XSP125R26-28S45 4XM8

EAN 4031582358070

Pasūtījuma numurs 00039158



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-------|
| Rullļa veiktspēja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●○○ |
| Nodilums | ●●●○○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Agila care |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h | 100 kg |
| Elektrovadītspējīga | ✓ |
| Statiskā kravnesība | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 163 mm |
| Kopējais svars | 0,936 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Korpusa materiāls | Poliāmīds, elektrovadītspējīgs |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Ofsets | 41 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 103,5 mm |
| Grozāms savienojums | 207 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------|--|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem |
| Skrūves diametrs | 28 mm |
| Skrūves garums | 96 mm |

AGILA CARE

2474XSP125R26-28S45 4XM8

EAN 4031582358070

Pasūtījuma numurs 00039158



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

