

# AGILA

2477PJP100P30-13

EAN 4031582335118

Pasūtījuma numurs 00006340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ● |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums                   | Agila   |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi              |
| Krāvnēsība pie 3 km/h                | 100 kg  |
| Statiskā krāvnēsība                  | 200 kg  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C  |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C   |
| Kopējais augstums                    | 135 mm  |
| Kopējais platums                     | 60 mm   |
| Kopējais svars                       | 0,769 kg                                      |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija           |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ritenis krāsa          | Sudraba pelēka (RAL7001)         |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 100 mm                           |
| Protektora platums     | 32 mm                            |
| Korpusa platums        | 32 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gūltnis   | Divu bumbu sacīkstes   |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu       |
| Ofsets              | 43,5 mm                |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm                 |
| Grozāms savienojums | 262 mm                 |
| Kupola diametrs     | 60 mm                  |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Uzstādīšanas veids       | Avere zem skrūves  |
| Skrūves atveres diametrs | 13 mm  |
| Ieteikums                | Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. |

# AGILA

2477PJP100P30-13

EAN 4031582335118

Pasūtījuma numurs 00006340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

