

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Numéro de commande 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Polyamide , super lourd |
| Bandage | Double bride avec Traces |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 50 mm |
| Largeur du Bandage | 26 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 15 mm |
| Longueur de moyeu | 32 mm |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit | Duratech plus |
| Type | Roue |
| Standard | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h | 240 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 200 kg |
| Statique Capacité de charge | 480 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Numéro de commande 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

