

DURATECH

UOP200X50-Ø20 HL60

EAN 4031582442847



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	900 kg
Capacité de charge statique	1800 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1,006 kg

DURATECH

UOP200X50-Ø20 HL60

EAN 4031582442847



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

