

# AGILA

2478PJO150P50

EAN 4031582302394



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○○

Шум движения ●●●●○○

Исчезновение ●●●○○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Название продукта                  | Agila                        |
| Тип                                | Фиксированное Колесная опора |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств   |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg                       |
| Электропроводящий                  | Нет                          |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                          |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                       |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                       |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                        |
| Общая высота                       | 185 mm                       |
| Общая ширина                       | 60 mm                        |
| Общий вес                          | 0,69 kg                      |

## КРОНШТЕЙН

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Материал корпуса | Стальной лист, средний  |
| Форма Вилы       | Широкая                 |
| Цвет             | Пассивированный голубым |
| Диаметр купола   | 60 mm                   |

## КОЛЕСО

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен               |
| Материал протектора     | Термопластичная резина     |
| Подшипник               | Подшипник скольжения       |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы          |
| Диаметр                 | 150 mm                     |
| Ширина Протектор        | 32 mm                      |
| Ширина тела             | 32 mm                      |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A             |

## ФИТИНГ

|  |                        |
|--|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 77 mm                  |
| Ширина пластины                          | 67 mm                  |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 46,5 mm                |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 51,5 mm                |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 56 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 61,5 mm                |
| Диаметр отверстия пластины               | 8,5 mm                 |

# AGILA

2478PJO150P50

EAN 4031582302394

Номер заказа 00029492

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

