


SUPRATECH

PJP125X40-Ø8,3 HL45

EAN 4031582444186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
	morbido
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	45 mm
Durezza del Battistrada (A)	65 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Supratech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	180 kg
Portata statica	360 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,24 kg

SUPRATECH

PJP125X40-Ø8,3 HL45

EAN 4031582444186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

