

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

핵심 속성

제품명	Footmaster
하우징 유형	회전 캐스터
정지 중 하중용량	250 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	90 °C
총높이	82.5 mm
전체 체중	0.5 kg

휠

차체 재질	폴리아미드, 초무거움
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	롤러 베어링, 댐핑됨
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	25 mm
트레드의 경도(D)	70 Shore D

하우징

오프셋	36 mm
회전 반경	63 mm
회전 간섭	126 mm

피팅

플레이트 길이	73 mm
플레이트 너비	73 mm
플레이트 홀 길이(최대)	58 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	58 mm
플레이트 구멍 직경	7 mm

추가 정보

네 개의 캐스터를 사용하는 경우, 총 적재 용량은 단일 캐스터의 적재 용량의 두 배로 계산해 주세요.

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

