

LINEA

5940UAP150P52 RAL7001

EAN 4031582411522



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Linea |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 110 kg |
| Statikus teherbírás | 220 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 170 mm |
| Teljes szélesség | 89 mm |
| Összsúly | 1,1 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 150 mm |
| Futófelület szélessége | 22 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |

VÁZ

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Anyag | Poliamid |
| Villa alakja | Ikerkeres villa |
| Forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szín | Ezüstsürke (RAL7001) |
| Ellensúlyoz | 52 mm |
| Körbeforgás | 133 mm |
| Körbeforgás | 218 mm |
| Kupola átmérője | 56 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|---|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talpemez, US-Csavarfurat |
| Talplemez hossza | 90 mm |
| Talplemez szélessége | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 72 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 76 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 44,5 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 52 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

MŰSZAKI RAJZOK

