

ZETA

4681IEP250P63

EAN 4031582307962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-------|
| Rendimiento del rodillo | ●●●●○ |
| Ruido de movimiento | ●●●●● |
| Desgaste | ●●●○ |
| Resistencia a la corrosión | ●●●○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto | Zeta |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 500 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 400 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 1000 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
| Altura total | 290 mm |
| Ancho total | 96 mm |
| Peso total | 4.79 kg |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|--|
| Material de la carcasa | Chapa de acero, muy pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado |
| Rodamiento giratorio | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Color | Pasivado azul |
| Desplazamiento | 55 mm |
| Interferencia de giro | 230 mm |
| Diámetro del domo | 96 mm |

ARO

| | |
|------------------------------------|--|
| Tread hardness | blando |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de la banda de rodadura | Neumático elástico, negro, vulcanizado |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Negro azabache (similar a RAL9005) |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 250 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 50 mm |
| Anchura del cuerpo | 50 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 67 Shore A |

AJUSTE

| | |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 137 mm |
| Anchura de la placa | 105 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |

ZETA

4681IEP250P63

EAN 4031582307962

Número de pedido 00828487
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

