

**ZETA**

4681IEP250P63

EAN 4031582307962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

**RENDIMIENTO**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ● ● |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ ○ |

**ATRIBUTOS PRINCIPALES**

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto           | Zeta                                  |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte      |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 500 kg                                |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 400 kg                                |
| Conductivo eléctrico          | No                                    |
| Inoxidable                    | No                                    |
| Capacidad de carga estática   | 1000 kg                               |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                                |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C                                 |
| Altura total                  | 290 mm                                |
| Ancho total                   | 96 mm                                 |
| Peso total                    | 4.79 kg                               |

**SOPORTE**

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Material de la carcasa   | Chapa de acero, muy pesada                 |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado                           |
| Rodamiento giratorio     | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Color                    | Pasivado azul                              |
| Desplazamiento           | 55 mm                                      |
| Interferencia de giro    | 230 mm                                     |
| Diámetro del domo        | 96 mm                                      |

**ARO**

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Tread hardness                     | blando                                 |
| Material del cuerpo                | Aluminio                               |
| Material de la banda de rodadura   | Neumático elástico, negro, vulcanizado |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión       |
| Eje                                | Enroscado con tuerca                   |
| Color Aro                          | Negro azabache (similar a RAL9005)     |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas                |
| Diámetro                           | 250 mm                                 |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                                  |
| Anchura del cuerpo                 | 50 mm                                  |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 67 Shore A                             |

**AJUSTE**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 137 mm            |
| Anchura de la placa                        | 105 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm             |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 105 mm            |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |

# ZETA

4681IEP250P63

EAN 4031582307962

Número de pedido 00828487

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

