

ALPHA STAINLESS

8470UFX125P30-11

EAN 4031582370126

Broj porudžbine 00038473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha stainless
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	150 kg
nerdjajuci	✓
Statički Nosivost	300 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	155 mm
Ukupna težina	1,08 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
	mekan
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglični lezaj, zapečaceno
osovina	Završena sa navrtkom
štirnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	64 Šešelj A

KUCISTE

Materijal	nerdjajuci čelik, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	40 mm
okretni radijus	102,5 mm
Otpor okretanju	205 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFX125P30-11

EAN 4031582370126
Broj porudžbine 00038473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

