

# DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162

Número de comanda 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Delta twin
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	400 kg
Tracidad de carga estàtica	800 kg
Temperatura (mínim)	-30 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	111,5 mm
Àmplia general	92 mm
Pes total	1,932 kg

## RODA

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	65 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
Corporació ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

## SUPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	Revestiment transparent
Desplaçament	25 mm
Scio de giro	62 mm
Sterferencia de giro	124 mm
Dome Dictel	73 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa de placa
Placa llarga	100 mm
Placa ampla	100 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	63 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	78 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	63 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	78 mm
Placa de diàmetre	10,5 mm

# DELTA TWIN

9940ETP065P41-100X100

EAN 4031582501162

Número de comanda 00800241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

