

LINEA SAFETY

594DUAP100S70-M12x25

EAN 4031582412116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea safety
Тип	Автоматическая система блокировки
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	120 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	240 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	129 mm
Общая ширина	83 mm
Общий вес	0,74 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Офсет (Смещение)	32 mm
Радиус поворота	90 mm
Поворотное соединение	180 mm
Диаметр купола	52 mm
Диаметр резьбы	0 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	20 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с резьбой с Шестигранник, сверху
Диаметр Стержень	12 mm
Длина Стержень	25 mm

Deutscher
Konstruktor
ClubПремия
Interzum
Awardproduct
design
awardНаграда
за
Дизайн
IF