

# INTEGRAL TWIN

2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH

EAN 4031582554465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Integral twin                                   |
| Tip                            | Okreni Tocak sa centralnim ,<br>potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12531 - Bolnički stolovi                      |
| Nosivost na 4 km/h             | 150 kg                                          |
| Električni provod              | no                                              |
| nerdjajuci                     | no                                              |
| Statički Nosivost              | 450 kg                                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C                                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                                           |
| Sveukupna visina               | 175 mm                                          |
| Ukupna širina                  | 75 mm                                           |
| Ukupna težina                  | 1.82 kg                                         |
| Sertifikacija                  | Ispitano i nadgledano od strane<br>TÜV Süd      |

## KUCISTE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji    |
| oblik viljuska    | kuciste za dva Tocak     |
| okretni lezaj     | precizini kuglicni lezaj |
| Boja              | Siva bela (RAL9002)      |
| ofset             | 45 mm                    |
| okretni radijus   | 124 mm                   |
| Otpor okretanju   | 248 mm                   |
| Prečnik kupole    | 70 mm                    |

## TOCAK

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                             |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno                   |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci |
| Boja omotac                | Slat siva (RAL7015)                  |
| Boja Tocak                 | Siva bela (RAL9002)                  |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                       |
| Prečnik                    | 150 mm                               |
| Širina tela                | 15 mm                                |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                             |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                             |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                    |                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip uklapanja                      | stablo sa bregasta rupa za trake<br>profila, kratka Verzija                                                     |
| Prečnik sraf                       | 32 mm                                                                                                           |
| Dužina sraf                        | 51 mm                                                                                                           |
| Položaj sraf                       | 7 mm                                                                                                            |
| Količina otvora za montiranje sraf | 4                                                                                                               |
| Savet                              | Kreveti za pranje moraju biti<br>zapečaceno u oblasti za montažu<br>od strane proizvođača bolničkog<br>kreveta. |