

NOVATECH

ETY080x25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Nosnost 3 km/h	160 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,38 kg

KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko (RS/2RS)
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Průměr otvoru pro Šroub	25 mm
Délka náboje	12 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

