

## ELASTECH

IEP 160x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ


|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ● |
| Привличане                  | ● ● ● ● ● |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Elastech                         |
| Тип                                | Колело                           |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 350 kg                           |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 280 kg                           |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 700 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C                            |
| Общо тегло                         | 1.18 kg                          |

## КОЛЕЛО

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Tread hardness          | мек                                  |
| Материал на тялото      | Алуминий                             |
| Материал на резбата     | Еластична гума, черна, вулканизирана |
| Лагер                   | Прецизен сачмен лагер                |
| Цвят на Колело          | Черен реактив (подобен RAL9005)      |
| Предпазители за резби   | Без предпазно устройство за резба    |
| Диаметър                | 160 mm                               |
| Ширина на Резба         | 50 mm                                |
| Диаметър на отворите Ос | 25 mm                                |
| Дължина на центъра      | 60 mm                                |
| Ширина на тялото        | 50 mm                                |
| Твърдост на Резба (A)   | 68 Бръснач A                         |




# ELASTECH

IEP 160x50-Ø25 H1.60

EAN 4031582319712

Номер на поръчка: 00828339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.