

## ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha stainless                  |
| Тип                                | Фиксиран Колело                  |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 400 kg                           |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Да                               |
| Статичен Товароносимост            | 800 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -25 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                            |
| Обща височина                      | 200 mm                           |
| Обща ширина                        | 115 mm                           |
| Общо тегло                         | 1.56 kg                          |

## ВИЛКА

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Материал на корпуса | Неръждаемост стомана, тежка |
| Форма Вилица        | Обхват                      |
| Цвят                | Неръждаемост стомана        |

## КОЛЕЛО

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                   |
| Материал на реазбата  | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер                 | Ролков лагер, Неръждаемост |
| Ос                    | Завинтен с гайка           |
| Цвят на Колело        | Естествено бяло            |
| Диаметър              | 160 mm                     |
| Ширина на Резба       | 40 mm                      |
| Ширина на тялото      | 40 mm                      |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D               |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 137 mm            |
| Ширина на плаката                         | 115 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 75 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 105 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

# ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084

Номер на поръчката 00038020

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

