ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●○○ |
| Привличане | ●●●●○ |
| Устойчив на корозия | ●●●●● |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Alpha stainless |
| Тип | Фиксиран Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 400 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Да |
| Статичен Товароносимост | 800 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 200 mm |
| Обща ширина | 115 mm |
| Общо тегло | 1.56 kg |

## ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Неръждаемост стомана, тежка |
| Форма Вилица | Обхват |
| Цвят | Неръждаемост стомана |

## КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полиамид |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Ролков лагер, Неръждаемост |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Цвят на Колело | Естествено бяло |
| Диаметър | 160 mm |
| Ширина на Резба | 40 mm |
| Ширина на тялото | 40 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |

## ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 137 mm |
| Ширина на плаката | 115 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8478UOD160P63

EAN 4031582333084

Номер на поръчката 00038020

**Чертежи на продукта**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH