INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LINEA

5941UAP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582369182



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	130 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	260 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	145 mm
Largeur totale	82 mm
Poids	1,07 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Blanc gris (RAL9002)
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	129 mm
Diamètre d'encombrement	258 mm
Diamètre du dôme	52 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	20 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Tige, ronde
Diamètre du trou central	22 mm
Longueur de la vis	40 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5941UAP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582369182

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



Deutscher Designer Club
Interzum Award
IF Design Award
product design award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH