

## LINEA LIGHT

5920POI065L51-10

EAN 4031582404036



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea light
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	68 mm
Teljes szélesség	46 mm
Összsúly	0,076 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Siklócsapágó távtartóval
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	65 mm
Futófelület szélessége	13,9 mm

## VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágó	Csap, forgatható
Körbeforgás	56 mm
Körbeforgás	112 mm
Kupola átmérője	23 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsárfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	10 mm

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

# LINEA LIGHT

5920POI065L51-10

EAN 4031582404036



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

