# SOCKET

## Kunststoff Huelse R40-23/11

EAN 4031582090208



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 耐食性 | ●●●○○ |

### コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | ソケット |
| ハウジングタイプ | アクセサリー |
| 3km/hの耐荷重 | 40 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 80 kg |
| 取付高 | 36 mm |
| 総重量 | 0.01 kg |

### フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | 合成樹脂ソケット、角型 |
| ボルト径 | 23 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報


# SOCKET

Kunststoff Huelse R40-23/11

EAN 4031582090208

注文番号 00009047

**製品図面**




| Bezeichnung | A | B | C |
|---|---|---|---|
| R40-16x16 | 16 | 20 | 36 |
| R40-17x17 | 17 | 19 | 36 |
| R40-18x18 | 18 | 20 | 36 |
| R40-21x21 | 21 | 23,5 | 36 |
| R40-22x22 | 22 | 24,5 | 36 |
| R40-23x23 | 23 | 25,5 | 36 |
| R40-26x26 | 26 | 30 | 36 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH