

# AGILA

2470PJP075R07-Ø31-35

EAN 4031582325195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                           |
| Type                         | Zwenkwiel                       |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 75 kg                           |
| Statisch Draagvermogen       | 150 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                           |
| Totale hoogte                | 103 mm                          |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber |
| Lager                         | Precisiekogellagers    |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes        |
| Diameter                      | 75 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 25 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A             |

## VORK

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Materiaal    | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm    | Breed                   |
| Zwenklager   | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset       | 24 mm                   |
| Zwenk radius | 61,5 mm                 |
| Uitzwenking  | 123 mm                  |

## BEVESTIGING

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type bevestiging                | Synthetische expander, rond                                        |
| Expander bevestiging (minimaal) | 31 mm                                                              |
| Expander bevestiging (maximaal) | 35 mm                                                              |
| Tip                             | Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen. |

# AGILA

2470PJP075R07-Ø31-35

EAN 4031582325195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

