

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	630 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	160 mm
Poids	17,54 kg

CHAPE

Déport	37 mm
Rayon d'encombrement	122 mm
Diamètre d'encombrement	244 mm
Diamètre du dôme	145 mm

ROUE

Roulement	Moyeu non usiné
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	40 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

FIXATION

Longueur de la platine	145 mm
Largeur de la platine	145 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	120 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	120 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Numéro de commande 00800107
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

